

**DC.T 11T308, Soort: CA525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260492 CA525
GTIN	4960664680177
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T308 CA525 Soort: CA525

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Spaanbreker	GK
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Soort	CA525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien