

**DCMT 070202, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	GK
Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien