

**DC.T 11T304, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T304 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	GK
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien