

HOLEX**Speciale aantrekbout S20×2, Geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308800 40
GTIN	4045197151094
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Opmerking:

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
L ₁	25 mm
Schroefdraad M	M16
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Geschikt voor conus	40
Totale lengte L	53 mm
Schroefdraad M ₁	S20×2
Producttype	Aantrekbout

