



Vloeiboor standaard (met kraag), Voor draad M: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	082730 M4
GTIN	2050001740182
Artikelklasse	04D

Omschrijving

Uitvoering:

HM-vloeiboor voor het maken van kerngaten als voorbereiding voor het roltappen.

Omschrijving:

Via toerental en wrijvingswarmte wordt plaatselijk wrijvingswarmte gegenereerd, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

Voordeel:

- **Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).**
- **Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.**
- **Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkkrachten.**
- **Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).**

Technische beschrijving

Voor draad M	M4
Aanbevolen toerental	2600 min ⁻¹
Maximale materiaaldikte	2,6 mm
Kerngat-Ø	3,7 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen	0,7 kW
Schacht-Ø	6 mm
Producttype	Vloeiboren