



Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	320675 3
GTIN	5907412202754
Artikelklasse	36C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Punthoek 60°.**
- **Lichte uitvoering, onderhoudsvrij.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor draaibanken voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 50 mm

Totale lengte L: 151 mm

Nuttige lengte B: 70 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 22 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 27,5 mm

Technische beschrijving

Voor werkstukgewicht	400 kg
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Morseconus	MK3

Behuizings-Ø D	50 mm
Nuttige lengte B	70 mm
Grootste punt-Ø 60° A	22 mm
Maximaal toerental	6300 min ⁻¹
Puntlengte C	27,5 mm
Totale lengte L	151 mm
Producttype	Centreerpunt