



Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	320650 3
GTIN	4019208000145
Artikelklasse	35R

Omschrijving

Uitvoering:

- Tophoek 60°.
- Lichte uitvoering.
- Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Onderhoudsvrij.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.

Behuizings-Ø D: 34 mm

Nuttige lengte B: 62 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 15 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Voor werkstukgewicht: 400 kg

Technische beschrijving

Voor werkstukgewicht	400 kg
Behuizings-Ø D	34 mm
Maximale rondloopfout	0,005 mm

Grootste punt-Ø 60° A	15 mm
Morseconus	MK3
Nuttige lengte B	62 mm
Producttype	Centreerpunt