



Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	320655 3
GTIN	5907412202716
Artikelklasse	36C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Tophoek 60°.**
- **Lichte uitvoering.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.

Behuizings-Ø D: 48 mm

Totale lengte L: 166 mm

Nuttige lengte B: 85 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 28 mm

Maximale rondloopfout: 0,006 mm

Puntlengte C: 32,5 mm

Technische beschrijving

Nuttige lengte B	85 mm
Maximale rondloopfout	0,006 mm

Morseconus	MK3
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Puntlengte C	32,5 mm
Grootste punt-Ø 60° A	28 mm
Behuizings-Ø D	48 mm
Voor werkstukgewicht	200 kg
Totale lengte L	166 mm
Producttype	Centreerpunt