



Accu-klopboorschroefmachine, Type: 71040761



Bestelgegevens

Bestelnummer	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.

- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.
- Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.
- Inclusief QuickIN volledig metalen boorhouder (120 Nm) met HM-uitgeruste spanbekken en hoge spankrachten.
- FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.

Levering:

Zonder accu en zonder lader.

Inclusief 1 × QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 × riemclip, 1 × L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073851 – 073866.

Technische beschrijving

Motortype	Borstelloos
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Typisch gebruik	Heavy Duty
Fabrikantnummer	ASB 18 Q AS Select
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Gewicht	1,5 kg
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in hout	50 mm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	<2,5 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accuspanning	18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	130 m/s ²
Maximaal toerental 2e versnelling	2000 min ⁻¹
Maximaal draaimoment zacht	38 Nm
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Producttype	Klopboorschroefmachine

Accessoires

Accu Li-IonHighPower Accutype, accuspanning FE18 V	073834 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18