



## Accu-boorschroefmachine, Type: 71132461



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen

- Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
- Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
- Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

#### Accu-boorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor en QuickIN-aansluiting.

Perfect geschikt voor boren en draadtappen tot 10 mm.

- Mechanische draaimomentinstelling.
- Compacte constructie.
- Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% meer rendement en een lange levensduur.

#### Levering:

QuickIN boorhouder, riemclip, bithouder, L-BOXX

#### Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 - 073866.

## Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in hout	50 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	2000 min <sup>-1</sup>
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Typisch gebruik	Strong
Fabrikantnummer	ABS 18 Q AS Select
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal draaimoment zacht	38 Nm
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,4 kg
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal toerental 1e versnelling	450 min <sup>-1</sup>
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	Aandrijving met 4 versnellingen. 18V
USP2	geschikt voor hout & staal, snelhouder spanbereik 1,5-13, zonder accu

## Accessoires

Accu-starterset Type 92604324	073832 92604324
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18