



DCMT 11T302 Set van 10 stuks, Soort: HBX130



Bestelgegevens

Bestelnummer	260504 HBX130
GTIN	4045197670021
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 11T302 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Voeding f : 0,06 - 0,36 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	MM
Snijdiepte a_p	0,1 - 3,75 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,06 - 0,36 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M

Soort	HBX130
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal