



Meelopende draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	321250 4
GTIN	4019208059648
Artikelklasse	35R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Punthoek 60°.**
- **Met hardmetalen center voor kleine centra en afdrukmoer.**
- **Lichaam en centerpunt (meervoudig naslijpen mogelijk) zijn gehard.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor de bewerking **van dunne werkstukken bij hoge toerentallen.**

Behuizings-Ø D: 70 mm

Nuttige lengte B: 102,5 mm

Hardmetaal-Ø H: 14 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Voor werkstukgewicht: 500 kg

Technische beschrijving

Nuttige lengte B	102,5 mm
Behuizings-Ø D	70 mm
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Hardmetaal-Ø H	14 mm
Morseconus	MK4
Voor werkstukgewicht	500 kg
Producttype	Centreerpunt