

Garant
CNMG 120404, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien