

Garant**CNMG 120404, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7120-1
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VS

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien