

Garant**DNMG 150612, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250764 HB7120-1
GTIN	4045197819802
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	VM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7120-1
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien