

Garant
DNMG 110408, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VS

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien