

Garant**SNMG 120408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7120-1 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7120-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	continu
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien