

**Garant****CNMG 120412, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120412 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VG
Hoekradius	1,2 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm

Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien