

Garant
CNMG 160608, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160608 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	VG

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien