

Garant
CNMG 160612, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160612 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	continu
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Soort	HB7120-1

Spaanbreker	VG
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien