

Garant**DNMG 110404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,4 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien