

Garant**DNMG 150612, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250864 HB7140-1
GTIN	4045197820471
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VG
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,2 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien