

**Garant****SNMG 120412, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120412 HB7140-1 Hoekradius: 1,2 mm  
Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Soort	HB7140-1
Hoekradius	1,2 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien