

Garant
DNMG 110408, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7140-1
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Snedecndities	licht onderbroken

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien