

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VNMG 160404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7140-1
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien