

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Spaanbreker	VS
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien