

Garant**WNMG 080408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 252070 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820181 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 4 mm |
| Spaanbreker | VM |
| Snedeccondities | continu |
| Hoofdtoepassing | M |
| Voeding f | 0,1 - 0,5 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 260 m/min |
| Soort | HB7120-1 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 6 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |