

Garant**WNMG 080404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251962 HB7140-1
GTIN	4045197820822
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080404 HB7140-1 Soort: HB7140-1

Spaanbreker: VS

Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mmVoeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien