

Garant**TNMG 160408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TNMG 160408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien