

Garant**CNMG 09T304, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CN.G 09T304 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-1
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien