

Garant**DNMG 150604, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250760 HB7140-1
GTIN	4045197820501
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DN.G 150604 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7140-1

Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien