

**Garant****VNMG 160408, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 251734 HB7140-1 |
| GTIN          | 4045197820778   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

VNMG 160408 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Soort                              | HB7140-1           |
| Voeding $f$                        | 0,05 - 0,4 mm/omw, |
| Hoekradius                         | 0,8 mm             |
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 70 - 260 m/min     |
| Hoofdtoepassing                    | M                  |
| Snedecondities                     | licht onderbroken  |
| Spaanbreker                        | VS                 |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte $a_p$             | 0,3 - 2 mm                   |
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | VNMG 160408                  |
| Aantal wisselingen/snijkanen | 4                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |