

Garant**WNMG 080412, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252072 HB7140-1
GTIN	4045197820884
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080412 HB7140-1 Soort: HB7140-1

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mmVoeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	VM

Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien