


Garant**SNMG 150612, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150612 HB7120-1 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	continu
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Spaanbreker	VG

Hoekradius	1,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien