

Garant
CNMG 09T308, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 250152 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197818690 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 230 m/min |
| Soort | HB7140-1 |
| Spaanbreker | VM |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 4 mm |
| Hoofdtoepassing | M |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | CNMG 09T308 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |