

Garant**CNMM 160612, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250458 HB7140-1
GTIN	4045197820419
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160612 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VR
Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
Voeding f : 0,2 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,8 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	VR
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,2 mm

Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160612
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien