

**Vaste centerpunt WS, Morseconus: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	323400 3
GTIN	4045197296627
Artikelklasse	32L

Omschrijving**Uitvoering:**

Tophoek 60°, oppervlakken geslepen.

Volle centers van gereedschapsstaal, geheel gehard.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Norm:**DIN 806**

Buiten-Ø D: 24,1 mm

Totale lengte L: 125 mm

Vlaklengte L₁: 38 mm

Vlak-puntafstand b: 3 mm

Technische beschrijving

Morseconus	3
Buiten-Ø D	24,1 mm
Vlak-puntafstand b	3 mm
Vlaklengte L ₁	38 mm
Totale lengte L	125 mm

Producttype

Centreerpunt