

Garant
CC.T 060202, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 060202 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien