

**Garant****CCMT 09T308, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 09T308 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VS
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien