

**Garant****DC.T 070202, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7120-1
GTIN	4045197817259
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DCMT 070202 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	VS
Soort	HB7120-1
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Hoekradius	0,2 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien