

Garant
HT-houder, BT 50 kort, Span-Ø D1: 20mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	303452 20
GTIN	4045197531186
Artikelklasse	31H

Omschrijving
Uitvoering:

- **Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.**
- **Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.**

Voordeel:

- **Zeer hoge draaimomenten, 550 Nm, uitvoering HT (High Torque), hierdoor proceszekerheid.**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**
- **Temperatuurbestendigheid tot 120 °C.**

Toepassing:

Met name in de zware verspaning bij het frezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Opmerking:

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	45,5 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Geschikte reduceerhuls	302160; 302155; 302150; 302165

Afkoppellengte A-maat	83,5 mm
Buiten-Ø D	49 mm
Opname	BT 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50