

**HAINBUCH****Machineklem MANOK, Spankop (SK): 52****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329810 52
GTIN	2050001922489
Artikelklasse	33H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stationaire machineklem van massief gietijzer. Hoge houdkracht, nauwkeurigheid en stijfheid.

**Toepassing:**

Veelzijdig inzetbaar, bijv. bewerkingscentra, meetmachines, kolomboormachines.

**Levering:**

Inclusief 1 spansleutel.

**Opmerking:**

Bijpassende spankoppen zie nr.329910–329946.

**Technische beschrijving**

Hoogte H	124 mm
Breedte B	159 mm
Gewicht	14 kg
Lengte L	214 mm
Opnamegrootte	52
Sleutelwijdte	17 mm
Afstand bevestigingsboring	184 mm

Herhaalnauwkeurigheid	0,01 mm
Maximale spankracht	90 kN
Steekcirkel-Ø	120 mm
Kop-Ø	80 mm
Spanbereik	4 - 52 mm
Producttype	Machineklem