

**HAINBUCH****Machineklem MANOK, Spankop (SK): 65****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329810 65
GTIN	2050001922496
Artikelklasse	33H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stationaire machineklem van massief gietijzer. Hoge houdkracht, nauwkeurigheid en stijfheid.

**Toepassing:**

Veelzijdig inzetbaar, bijv. bewerkingscentra, meetmachines, kolomboormachines.

**Levering:**

Inclusief 1 spansleutel.

**Opmerking:**

Bijpassende spankoppen zie nr.329910–329946.

**Technische beschrijving**

Lengte L	214 mm
Gewicht	13 kg
Hoogte H	124 mm
Breedte B	159 mm
Opnamegrootte	65
Kop-Ø	99,5 mm
Herhaalnauwkeurigheid	0,01 mm

Steekcirkel-Ø	120 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Maximale spankracht	105 kN
Afstand bevestigingsboring	184 mm
Spanbereik	4 - 65 mm
Producttype	Machineklem