



Vierklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 250 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	312500 250
GTIN	4019208026428
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Vlakte spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.**
- **Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid.**

Matrijsgesmeed, dus lange levensduur en **geschikt voor machines met hoge toerentallen.**

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Ruwe flenzen nr. 317000 moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Staal

Levering:

1 Set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 Set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314100 – 315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 76 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 82 mm
 Hoogte met bekken H₂: 122 mm
 Centreer-Ø B: 200 mm
 Centreerdiepte C: 5 mm
 Sleutelvierkant K: 12 mm

Technische beschrijving

Centreer-Ø B	200 mm
Gewicht	25,7 kg
Hoogte zonder bekken H ₁	82 mm
Buiten-Ø A	250 mm
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Centreerdiepte C	5 mm
Sleutelvierkant K	12 mm
Hoogte met bekken H ₂	122 mm
Doorlaat E	76 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Opzetbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314430 250
Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm	314030 250
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314630 250
Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm	314100 250

Boorbekken, set 4-delig, hard Voor klauwplaatype 250

315100 250

Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 250
mm

314700 250