



## Haakse slijper, Type: AGS15-125



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Artikelklasse	03M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Milwaukee** haakse slijper met zachte aanloop, **herstartblokkering** en overbelastingsbeveiliging. Speciale slijper 1500 W met gereduceerd toerental **voor lamellenslijpschijven** met constant-elektronica. Inclusief spanset.

#### Levering:

Extra handvat, beschermkap, netkabel 4 m.

### Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	125 mm
Fabrikantnummer	AGS15-125CProTector
Herstartblokkering	ja
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Gewicht	2,4 kg
Maximale vibratie volgens EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Wattage	1500 W
Zachte aanloop	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	7600 min <sup>-1</sup>
Producttype	Haakse slijper

---

## Accessoires

Spanmoer M14 Type NUT

073930 NUT

Spanmoer M14 Type FIXTEC

073930 FIXTEC