

ER-spantanghouderset, HSK-A 63, voor ER-spantang-maat: 16



Bestelgegevens

Bestelnummer	305450 16
GTIN	4045197307941
Artikelklasse	37D

Omschrijving

Voordeel:

Hogere standtijd door systeemrondloop $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimale proceszekerheid dankzij hoge spankracht.**
- **Betere oppervlaktekwaliteit (kwaliteit, nauwere productietoleranties).**
- **Lagere productiekosten.**

Levering:

ER-houder (**met moer**) nr. 305390, inclusief kunststof koffer. ER-spansleutels nr. 613300 gr. 25, ER-spantangen nr. 308901

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 mm.

Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	16
Opname	HSK-A 63
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantanghouder voor ER-spantang-maat 16	305390 16