



Zachte opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaattype: 250



Bestelgegevens

Bestelnummer	313310 250
GTIN	4019208193342
Artikelklasse	32R

Omschrijving

Uitvoering:

Gefreesd oplegvlak, **niet-gebruineerd**.

Niet-getrapt, voor het uitdraaien van individuele span-Ø. **Nauwkeurig** oplegvlak, **niet-gebruineerd**.

Toepassing:

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt**. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.

Om op geharde basisbekken te schroeven. Voor het spannen van onregelmatig gevormde of al bewerkte werkstukken, die niet beschadigd mogen worden. De bekken worden hiervoor overeenkomstig de werkstukvorm uitgewerkt.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v. :

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmspiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313130; 313140 en andere spiestang-klauwplaatssystemen.

Opmerking:

· **Gr. 400 past ook op klauwplaatgrootte 500.**

Aluminium opzetbekken, **op aanvraag**.

Geschikt voor kleurcode: Schunk spiestang-klauwplaat en bekken

Lengte L: 125 mm

Hoogte H: 50 mm

Groefbreedte D: 12 mm
Boringafstand b: 40 mm
Lengte tussenstuk A: 20 mm

Technische beschrijving

Voor klauwplaatype	250 mm
Hoogte H	50 mm
Groefbreedte D	12 mm
Boringafstand b	40 mm
Lengte L	125 mm
Lengte tussenstuk A	20 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken