

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 16, Nominale span-
Ø d: 4,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309425 4,5
GTIN	2050001703941
Artikelklasse	34F

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	4,5 mm
Opname	ET 16
Norm	Fabrieksnorm
Type	4033 E
Buiten-Ø D	17 mm
Totale lengte L	27 mm

Axiale speling	7 mm
Producttype	Spantang