



Tafelslijpmachine DS, 400 V, Type: DS07/200



Bestelgegevens

Bestelnummer	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Artikelklasse	03S

Omschrijving

Uitvoering:

De **extreem geluidsarme** motor garandeert een lange levensduur, ook bij **continu gebruik**.

Levering zonder slijpstenen.

Uiterst robuuste driefase-wisselstroom tafelslijpmachines. Stabiele werkstuksteunen, herstartbeveiliging en oogbeschermplaten bieden de gebruiker veel veiligheid.

Opmerking:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Technische beschrijving

Wattage	500 W
Gewicht	30 kg
Maximaal toerental	2900 min ⁻¹
Fabrikantnummer	DS07/200
Slijpsteenbreedte T	25 mm
Slijpsteenboring-Ø H	51 mm
Slijpsteen-Ø D	200 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tafelslijpmachine

Accessoires

Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596400 NK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596350 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596220 NK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596350 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK36	596350 NK36
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596220 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type C800	596350 C800
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596220 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596350 NK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596400 EK80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596350 EK80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596400 SC80
Gereedschapsoplegtafel rechts Type AT1	077525 AT1
Gereedschapsoplegtafel links Type AT1	077519 AT1
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596400 EK60
Machinestandaard Geschikt voor machine DS07	077513 DS07
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596220 EK80
Oogbeschermplaat voor nr. 077502 Type DS1	077509 DS1