


**Garant****ER-glijlagerspanmoer, Voor ER: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309612 40
GTIN	4045197645708
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Met glijlager, hierdoor een geringere wrijvingscoëfficiënt en hogere spankracht. **Met groeven.**

**T.b.v.:**

alle standaard-ER-spantanghouders.

**Accessoires:**

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

**Opmerking:**

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

**Technische beschrijving**

Schroefdraad	M50×1,5
Voor ER	40 mm
Totale lengte L	26 mm
Maximaal aanhaalmoment	240 Nm

Buiten-Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Spanmoer